

Specifiche seduta WT202

Articolo HIGH TABLE XL 2000, tavolo alto

Dimensioni in mm

	Seduta:	L:	
		P:	
	Totale:	H:	1040
		L (no Br):	2000
		L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg	50
	Volume:	m ³	



Dotazione di serie

Vantaggi

Caratteristiche generali	Pannello in MDF, rettangolare, 2000 x 800 mm. Spessore totale 19 mm.	Tavolo alto mobile.
Superficie piano	Superficie rivestimento diretto (DBS) in melammina, laminato plastico bianco con bordo multiplex in betulla.	Superficie resistente.
Finitura colori	Elementi in acciaio, rivestiti con polveri, colore bianco o nero.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
Base	Piedi in legno di frassino naturale, non trattato.	Stabilità ottimale. Estetica di pregio.
Ruote	Ruote universali, bloccabili, zincatura galvanica.	Manovrabilità e posizione sicura.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001. EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia	Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

Specifiche seduta WT202

Articolo HIGH TABLE XL 2000, tavolo alto

Dimensioni in mm

Seduta:	L:	
	P:	
Totale:	H:	1040
	L (no Br):	2000
	L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg 50
	Volume:	m ³



Accessori e opzioni

Vantaggi

MOV:E Accumulatore di energia, nero, per l'alimentazione di corrente di comuni apparecchi elettronici per l'ufficio, come laptop o tablet.

Alimentazione di corrente flessibile e portatile.

DOCKINGSTATION Alloggiamento di espansione 100-240v AC, 24V DC 5A, plastica nera.

Ricarica rapida.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl